

Garant**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 65-elem., Typ: SD****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630023 SD
GTIN	4062406060220
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Profil Surface Drive zapewnia przeniesienie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużka Wobbel-Fix pozwala na odchylenie kątowe i może zostać ustalona przez zatrzaśnięcie.

Profil Surface Drive zapewnia przeniesienie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie kątowe i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M4 – M20 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M18.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2,5 – M5, śrub Torx® wewn. M3 – M8 oraz śrub z łbem wielowpustowym z gwintem M4 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala, Surface Drive: 13 szt. nr 631225 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Nasadki 6-kątne, 1/2 cala, Surface Drive: 12 szt. nr 642325, wielk. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34;

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 4 szt. nr 643229 wielk. 6; 8; 10; 14
 Bity 6-kątne 1/4 cala C 6,3: 4 szt. podobnie nr 675240 wielk. 3; 4; 5; 6
 Bity 1/4 cala do wkrętów z łbem Phillips C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
 Bity Pozidriv 1/4 cala C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
 Bity płaskie 1/4 cala C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bity 1/4 cala do śrub Torx® C 6,3: 6 szt., zbliżone do nr 675340, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Końcówki typu bit wielowpustowe 1/4 cala C 6,3: 4 szt. zbliżone do nr 675565, wielk. M4; M5; M6; M8
 Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
 Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632829 rozm. 1/4
 Przedłużki 1/4 cala „Wobble-Fix”: 2 szt. nr 632519, rozm. 50; 100
 Przedłużki 1/2 cala „Wobble-Fix”: 1 szt. nr 641129, wielk. 125
 Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
 Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
 Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4 z wpychaczem
 Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2 z wpychaczem
 Adapter 1/4 cala E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020 6,3K dla bitów 1/4 cala C 6,3
 Złącze trzpieniowe 1/4 cala: 1 szt. zbliżona do nr. 650005 rozm. 2 złącze 6-kątne 1/4 cala E 6,3 – czworokąt zewnętrzny 1/4 cala
 Złącze trzpieniowe 1/2 cala: 1 szt. zbliżona do nr. 650005 rozm. 5 złącze 6-kątne 7/16 cala E 11,2 – czworokąt zewnętrzny 1/2 cala
 Złączki do bitów 1/4 cala: 1 szt. podobna do nr 676800 nasadka 4-kątna 1/4 cala – gniazdo bitów 1/4 cala
 Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS
wskazówka:
 Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 (nieobjęte zakresem dostawy).
 Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
 wysokość: 61 mm
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
 Zakres rozwartości klucza Surfacedrive: 4-34 mm
 Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 6-14 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości klucza Surfacedrive	4-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	6-14 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętaki wielowpustowe
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix	z kątem obrotu
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642325 19
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642325 32
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 9 mm	631225 9
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 12 mm	631225 12

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 6 mm	631225 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 4,5 mm	631225 4,5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 10 mm	631225 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 14 mm	631225 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 4 mm	631225 4
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642325 24
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642325 17
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642325 15
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 11 mm	631225 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 7 mm	631225 7
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642325 22
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630023	630304 630023
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm	642325 34
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642325 30
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642325 18
	642325 16

Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 5,5 mm	631225 5,5
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642325 27
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 5 mm	631225 5
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642325 21
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 8 mm	631225 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 13 mm	631225 13
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4
Przedłużka, 1/4 cala Wobbel-Fix długość całkowita 100 mm	632519 100
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Przedłużka, 1/2 cala Wobbel-Fix długość całkowita 125 mm	641129 125
Przedłużka, 1/4 cala Wobbel-Fix długość całkowita 50 mm	632519 50