

 GRIDLINE

Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 26 × 20G, wysokość: 800 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	930625 800
GTIN	4062406065461
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 30 × 24G, pasująca do szuflad 26 × 20G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 930633, 930634, 930635, 930636.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafki narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 600 mm

szerokość w G: 30
głębokość w G: 24
wysokość użytkowa: 700 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	700 mm
wysokość	800 mm
głębokość	600 mm
szerokość	750 mm
masa	35 kg
szerokość w G	30
głębokość w G	24
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 x 20G