

Garant GRIDLINE

**Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 26×20G, wysokość: 900mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930625 900
GTIN	4062406065478
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa szafki narzędziowej 30 × 24G, pasująca do szuflad 26 × 20G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Pasuje do:**

Szuflady nr 930633, 930634, 930635, 930636.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

**wskazówka:**

Przy dobieraniu obudowy szafki narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

**Opis techniczny**

wysokość	900 mm
masa	38 kg
wysokość użytkowa	800 mm
szerokość	750 mm

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
liczba drzwi	0
głębokość	600 mm
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	24
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Nośność maksymalna	4000 kg
Liczba szufladopótek	0
Liczba szuflad	0
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×20G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------