

Garant
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 30-elem., Typ: SD

Dane zamówienia

Numer katalogowy	634025 SD
GTIN	4062406060756
Klasa artykułu	61A

Opis
Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Profil Surface Drive działa bezpośrednio na powierzchniach nakrętek i śrub, chroniąc wrażliwe krawędzie. Za jego pomocą można dociągać lub odkręcać również wymiary pośrednie (jak np. śruby calowe) i zużyte śruby. Przedłużki Wobble-Fix umożliwiają odchylenie kątowe i są ustalone zatrzaskowo.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym i gwintem M5 – M14 oraz 1/4 – 1/2 cala (amerykańskie wymiary calowe), świec zapłonowych 16 i 20,8 mm oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki sześciokątne Surface-Drive: 14 szt. nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637329, rozm. 16; 20,8

nasadki 6-kątne: 5 szt. nr 637629 rozm. 4; 5; 6; 8; 10

nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 3 szt. zbliżone do nr 637560, wielk. TX25 TX30 TX40

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729

przedłużki „Wobbel-Fix”: 2 szt. podobne do nr 635635 rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636229

grzechotka: 1 szt. nr 635025
 złącze trzpieniowe: 1 szt. zbliżona do nr. 650000 rozm. 3 gniazdo wejściowe 1/4 cala E 6,3 –
 gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cala
 przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS
 Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×14
 wysokość: 45 mm
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal
 Zakres rozwarości klucza Surfacedrive: 8-22 mm
 Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-10 mm

Opis techniczny

Zakres rozwarości klucza Surfacedrive	8-22 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	4-10 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix	z kątem obrotu
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	176 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	6×14
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5
	637329 16

Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwartość klucza
16 mm

Pudełka systemowe Typ 3A

630305 3A

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
10 mm

637125 10

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
14 mm

637125 14

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 9
mm

637125 9

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 8 mm

637629 8

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm

637629 6

Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm

635729 200

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
22 mm

637125 22

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
11 mm

637125 11

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
21 mm

637125 21

Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8

636229 3/8

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
17 mm

637125 17

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
13 mm

637125 13

Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 634025

630304 634025

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
19 mm

637125 19

Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwartość klucza
20,8 mm

637329 20,8

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ

635025

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
18 mm

637125 18

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
12 mm

637125 12

637125 15

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
15 mm

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
16 mm

637125 16

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm

637629 4

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 8
mm

637125 8