

**Garant****Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 25-częściowy, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	634312 6
GTIN	4062406060763
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637229.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, świec zapłonowych oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M12.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637329, rozm. 16; 20,8

nasadki 6-kątne.: 7 szt. nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729

przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636229

grzechotka: 1 szt. nr 635025

przechowywane w: Kasety z tworzywa sztucznego ABS

**Opis techniczny**

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-19 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	176 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	6×14
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 634312	630304 634312
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5
Pudełka systemowe Typ 3A	630305 3A
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm	637629 4
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 3 mm	637629 3
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 8 mm	637629 8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 7 mm	637629 7
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ	635025
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm	637629 6
	637329 16

Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwartość klucza  
16 mm

Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwartość klucza  
20,8 mm

637329 20,8