

Garant**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19 elem., Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	633912 12
GTIN	4062406060749
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637029.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729

przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636229

grzechotka: 1 szt. nr 635025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-22 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	357 mm
szerokość	176 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	6×14
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Pudełka systemowe Typ 3A	630305 3A
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ	635025
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 633912	630304 633912
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240