



## Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637029 10
GTIN	4062406060954
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

#### DIN 3120.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek.

#### Norma:

#### DIN 3124

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 14,6 mm

długość: 25,5 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	14,6 mm
długość	25,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

