

Garant**Zestaw kluczy nasadowych, 3/8 cala 37-elem., typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	634799 12
GTIN	4062406060787
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, śrub TORX® zewn. z gwintem M4 – M12, śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, śrub TORX® wewn. z gwintem M3 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: 11 szt. nr 637029 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

nasadki do śrub Torx®: 7 szt. wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

nasadki 6-kątne, 6 szt. nr 637629 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10

nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729

przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75, 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636229

grzechotka: 1 szt. nr 635025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS

wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2x3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2x6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8x20

wysokość: 61 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-10 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	4-10 mm
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-19 mm
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 8 mm	637029 8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 19 mm	637029 19
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 18 mm	637029 18
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm	637629 4
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 10 mm	637029 10
	951251 2X3/1

Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm
szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 15 mm	637029 15
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637029 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm	637629 6
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 17 mm	637029 17
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 634799	630304 634799
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 8 mm	637629 8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 13 mm	637029 13
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 7 mm	637629 7
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637029 12
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11 mm	637029 11
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637029 16
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ	635025
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 9 mm	637029 9