

**Garant**
**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 25-częściowy, Typ: 12**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	634312 12
GTIN	4062406060770
Klasa artykułu	61A

**Opis**
**Wykonanie:**

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637029.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, świec zapłonowych oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M12.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637329, rozm. 16; 20,8

nasadki 6-kątne,; 7 szt. nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729

przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636229

grzechotka: 1 szt. nr 635025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS

Stopień wypełnienia szuflady w G: 6x14

wysokość: 45 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-10 mm

## Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-19 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-10 mm
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	176 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	6×14
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm	637629 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 3 mm	637629 3
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwarość klucza 16 mm	637329 16
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ	635025
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwarość klucza 20,8 mm	637329 20,8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 8 mm	637629 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5

Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm	637629 6
Pudełka systemowe Typ 3A	630305 3A
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 634312	630304 634312