

Garant**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	633812 6
GTIN	4062406060718
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637229.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 11 szt.

wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636229

grzechotka: 1 szt. nr 635025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 6-kątnych

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
materiał	Chrom-Vanadium
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	257 mm
szerokość	147 mm
wysokość	45 mm
powierzchnia	chromowany
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 633812	630304 633812
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ	635025
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Pudełka systemowe Typ 2	630305 2