


**Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 20,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 27,2 mm

długość: 65 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Klucz nasadowy 12-kątny

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

**Opis techniczny**

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
rozwartość klucza	20,8 mm
długość	65 mm
Ø po stronie napędu	27,2 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

