

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 22 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637229 22 |
| GTIN | 4062406061203 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 29,6 mm

długość: 31 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| rozwartość klucza | 22 mm |
| Ø po stronie napędu | 29,6 mm |
| długość | 31 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny |

