


**Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637329 16
GTIN	4062406061210
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 21,7 mm

długość: 60 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Klucz nasadowy 12-kątny

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

Opis techniczny

długość	60 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
Ø po stronie napędu	21,7 mm
rozwartość klucza	16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

