

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637029 14
GTIN	4062406060992
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 19,6 mm

długość: 27 mm

**Opis techniczny**

długość	27 mm
rozwartość klucza	14 mm
Ø po stronie napędu	19,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

