

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, 6-kątne: 7 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637629 7 |
| GTIN | 4062406061272 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Nasadki 6-kątne wrętakowe GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 637632; HOLEX: nr 637622).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 19 mm

długość: 46 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| sześciokąt | 7 mm |
| Ø po stronie napędu | 19 mm |
| długość | 46 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny |

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

AkcesoriaZestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 25-
częściowy Typ 12

634312 12