




## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 29-elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637912 6
GTIN	4062406061357
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642229.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

Nasadki: 23 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Przetyczka: 1 szt. nr 641329

przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629

Grzechotki: 1 szt. nr 640025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

#### wskazówka:

Asortyment oferuje dodatkowo miejsce na 4 pojemniki na drobne elementy nr 951251 2x3/1.

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8 x 20

długość: 508 mm

szerokość: 292 mm

wysokość: 60 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-34 mm

## Opis techniczny

liczba części	29
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-34 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
rozwarości kluczy	metryczne
długość	508 mm
szerokość	292 mm
wysokość	60 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8 × 20

## Akcesoria

Pudełka systemowe typ 4-1	630310 4-1
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala	640025
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Pojemniki na drobne elementy GridLine Wysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Pudełka systemowe typ 4	630305 4