



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 23-częściowy, Typ: 12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637812 12
GTIN	4062406061340
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642129.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

nasadki: 17 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641329

przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629

grzechotka: 1 szt. nr 640025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

#### wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 sztuki pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2 x 3/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8 x 20

długość: 508 mm

szerokość: 292 mm

wysokość: 60 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-34 mm

## Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
liczba części	23
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	10-34 mm
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	508 mm
szerokość	292 mm
wysokość	60 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8 × 20

## Akcesoria

Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Pojemniki na drobne elementy GridLine Wysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala	640025
Pudełka systemowe typ 4	630305 4