

Garant**Zestaw wkładek 6-kątnych, czworokąt., 1/2 cala 12 szt., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637702 6
GTIN	4062406061425
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M24.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne; 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641329

przedłużki: 2 szt. nr 641029 130; 255

grzechotka: 1 szt. nr 640025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-17 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

liczba części	12
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	176 mm
wysokość	52 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	6×14
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 17 mm	643229 17
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Pudełka systemowe Typ 3B	630305 3B
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 637702	630304 637702
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7