

Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 35-elem., Typ: SD****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	638025 SD
GTIN	4062406061401
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Profil Surface Drive działa bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Profil ten pozwala na dokręcanie lub odkręcanie również śrub o wymiarach pośrednich (jak np. śrub calowych), jak również śrub o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie pod kątem i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M22 i 1/4 – 7/8 cala (amerykańskie wymiary calowe) oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki sześciokątne Surface-Drive: 19 szt. nr 642325 rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

nasadki 6-kątne: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641329 wielk. 295

Przedłużki „Wobble-Fix”: 2 szt. nr 641129, rozm. 125; 250

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2

złącze trzpieniowe: 1 szt. zbliżona do nr. 650002 rozm. 5 gniazdo wejściowe 6-kątne 7/16 cala E 11,2 – gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cala

Redukcje: 2 szt. zbliżone do nr 649500

gniazdo wejściowe: nasadka 4-kątna 3/8 cala – gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cala

gniazdo wejściowe: nasadka 4-kątna 1/2 cala – gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cala

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Opis techniczny

Zakres rozwartości klucza Surfacedrive	8-34 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	35
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix	z kątem obrotu
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642325 18
	642325 16

Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642325 12
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642325 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Pojemniki na drobne elementy easyPickWysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 638025	630304 638025
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642325 30
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm	642325 34
Pudełka systemowe Typ 4-1	630310 4-1
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642325 17
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642325 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642325 22
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642325 27
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642325 32
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642325 10

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642325 24
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642325 14
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642325 15
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 9 mm	642325 9
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642325 13
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642325 8
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642325 21