

**Garant**
**Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem., Typ: 6**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	638012 6
GTIN	4062406061371
Klasa artykułu	61A

**Opis**
**Wykonanie:**

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642229.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M18.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

Nasadki: 18 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm  
nasadki 6-kątne.: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Przetyczka: 1 szt. 641329

przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629

Grzechotki: 1 szt. nr 640025

przechowywane w: Kaseca z tworzywa ABS

**wskazówka:**

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2x3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2x6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8x20

wysokość: 61 mm  
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal  
 Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-34 mm  
 Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14 mm

## Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-34 mm
liczba części	32
rozwartości kluczy	metryczne
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Pudełka systemowe Typ 4-1	630310 4-1
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 638012	630304 638012