

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642129 30
GTIN	4062406061685
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Wąskie tolerancje rozwartości kluczy** nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

**Norma:**

**DIN 3124**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 39,8 mm

długość: 44 mm

**Opis techniczny**

długość	44 mm
Ø po stronie napędu	39,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

