



Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642229 30
GTIN	4062406061913
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 6-kątne o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 39,8 mm

długość: 44 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	39,8 mm
długość	44 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

