

Garant**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6 - kątne: 6mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 643329 6 |
| GTIN | 4062406062194 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| sześciokąt | 6 mm |
| długość | 140 mm |
| Ø po stronie napędu | 22,5 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |