

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26

wysokość użytkowa	700 mm
szerokość	750 mm
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
ComfortClose	nie
Liczba szuflad	5
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
masa	115 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
liczba drzwi	0
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Liczba szufladopótek	0
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931163 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931163 300
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931163 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931163 125
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	931155 800