

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1500/10
GTIN	4062406062699
Klasa artykułu	9GK

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

wysokość: 1500 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1400 mm

wysokość użytkowa szuflad: 1400 mm  
szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

## Opis techniczny

szerokość	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
liczba drzwi	0
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
wysokość użytkowa	1400 mm
masa	213 kg
wysokość użytkowa szuflad	1400 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szuflad	10
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	700 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm

wysokość	1500 mm
ComfortClose	nie
Liczba szufladopótek	0
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931163 200
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931163 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931163 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931163 50
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1500 mm	931155 1500