



## Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala z kulką przytrzymującą, sześciokąt: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	643360 8
GTIN	4062406062897
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

#### Zalety:

Nasadka wkrętakowa 6-kątna **z końcówką sferyczną** mocno podtrzymuje śruby.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23,5 mm

długość: 140 mm

### Opis techniczny

Ø po stronie napędu	23,5 mm
długość	140 mm
sześciokąt	8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

