

Garant GRIDLINE

### Szafa narzędziowa 7S kompletna z 7 szufladami, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/7S



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Klasa artykułu	9GK

#### Opis

##### Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, z 7 szufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

##### Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

##### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

##### wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w budowie. Cena obowiązuje tylko dla podanych lakierów.

#### Opis techniczny

masa	158 kg
wysokość użytkowa	900 mm

## Karta danych

wysokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Liczba szuflad	7
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Atrybut nazwy produktu	26×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

---

## Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/931125-1000/75>

---