



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala z kulką przytrzymującą, sześciokąt: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643360 4
GTIN	4062406062866
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Zaleta:

Nasadka wkrętakowa 6-kątna **z końcówką sferyczną** mocno podtrzymuje śruby.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 21,5 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

długość	140 mm
Ø po stronie napędu	21,5 mm
sześciokąt	4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

