

Garant GRIDLINE

**Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 26×24G, wysokość: 900mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931155 900
GTIN	4062406063115
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej 30×28G, pasująca do szuflad 26×24G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Pasuje do:**

Szuflady nr 931163, 931165, 931166, 931168.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

**wskazówka:**

Przy dobieraniu obudowy szafy narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

**Opis techniczny**

liczba drzwi	0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	800 mm
głębokość	700 mm

szerokość	750 mm
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
masa	41 kg
wysokość	900 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	28
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Nośność maksymalna	4000 kg
Liczba szuflad	0
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej