

bimos

**Taboret obrotowy, skóra syntetyczna, ze ślizgami****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965405
GTIN	4016849535074
Klasa artykułu	96B

**Opis****Wykonanie:**

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko ze zmywalnej tapicerki ze sztucznej skóry, w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem krawędzi na obwodzie.

Ø podstawy 640 mm.

Ø siedziska 400 mm.

**Norma:****DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 430 - 600 mm

Ø siedziska: 400 mm

Ø podstawy: 640 mm

kolor tapicerki: czarny

**Opis techniczny**

Ø podstawy	640 mm
materiał podstawy	tworzywo sztuczne

norma	DIN 68877
Ø siedziska	400 mm
wykonanie podstawy	ślizg
wykonanie podstawy	5-ramienna podstawa
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	amortyzator gazowy
kolor tapicerki	czarny
materiał siedzenia	sztuczna skóra
Sposób regulacji wysokości	pierścień
Seria	Base-Tec
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	430 - 600 mm
Rodzaj produktu	Taboret

---

## Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	963188
---------------------------	--------