

Garant**Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	45 mm
płytko podporowa	259031 16
długość całkowita L	250 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
wielk. płytki	19 mm
śrubado dźwigni	259018 1
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L ₄	50 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 1
Dźwigienka	259015 1
Wielkość chwytu	40 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 4040S19
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże