

Garant GRIDLINE

Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 36×24G, wysokość: 1250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931335 1250
GTIN	4062406063726
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej 40 × 28 G, pasująca do szuflad 36 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do:

Szuflady nr 931353, 931354, 931355, 931356.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa szuflad	1150 mm

wysokość użytkowa	1150 mm
głębokość	700 mm
wysokość	1250 mm
masa	58 kg
szerokość w G	40
głębokość w G	28
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Nośność maksymalna	4000 kg
Liczba szuflad	0
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------