


Garant GRIDLINE

Szuflada, 200 kg, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931355 250
GTIN	4062406063870
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 200 kg.

Pasuje do:

Obudowa szafki narzędziowej 40 × 28 G nr 931335.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Opis techniczny

masa	24 kg
o wysokości frontu	250 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
wysokość użytkowa	225 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
Głębokość użytkowa w G	24

Szerokość użytkowa w G	36
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
głębokość użytkowa	600 mm
szerokość użytkowa	900 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Szuflada

Akcesoria

Zestawy pasków do opisu,10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951030 36
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10
Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951032 36