


Garant GRIDLINE

Szuflada, 200 kg, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 125mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931355 125 |
| GTIN | 4062406063849 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 200 kg.

Pasuje do:

Obudowa szafki narzędziowej 40 × 28 G nr 931335.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 36×24 |
| wysokość użytkowa | 100 mm |
| o wysokości frontu | 125 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 200 kg |
| masa | 19 kg |
| Głębokość użytkowa w G | 24 |
| Szerokość użytkowa w G | 36 |

| | |
|---|--|
| Zakres zastosowania | Szafa narzędziowa |
| szerokość użytkowa | 900 mm |
| głębokość użytkowa | 600 mm |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | nie |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 36×24G |
| Rodzaj produktu | Szuflada |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Zaślepki do uchwyty listwowe20-elem. Typ 10 | 951025 10 |
| Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36 | 951032 36 |
| Zestawy pasków do opisu,10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36 | 951030 36 |