


Garant GRIDLINE

Szuflada, 75 kg, 36×20G, szuflady o wysokości frontu: 75mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 930743 75 |
| GTIN | 4062406064129 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

Szuflady pełnym wysuwem, różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 75 kg.

Pasuje do:

Obudowy szafek narzędziowych 40 × 24G nr 930735.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-------|
| wysokość użytkowa | 50 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 36×20 |
| masa | 15 kg |
| o wysokości frontu | 75 mm |
| Głębokość użytkowa w G | 20 |
| Szerokość użytkowa w G | 36 |

| | |
|---|--|
| Zakres zastosowania | Szafa narzędziowa |
| głębokość użytkowa | 500 mm |
| szerokość użytkowa | 900 mm |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | nie |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 36×20G |
| Rodzaj produktu | Szuflada |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36 | 951032 36 |
| Zaślepki do uchwytu listwowego20-elem. Typ 10 | 951025 10 |
| Zestawy pasków do opisu,10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36 | 951030 36 |