


Garant GRIDLINE

Szuflada, 75 kg, 36×20G, szuflady o wysokości frontu: 100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930743 100
GTIN	4062406064136
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady pełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 75 kg.

Pasuje do:

Obudowy szafek narzędziowych 40 × 24G nr 930735.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
o wysokości frontu	100 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
masa	16 kg
wysokość użytkowa	75 mm
Szerokość użytkowa w G	36
Głębokość użytkowa w G	20

Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	900 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×20G
Rodzaj produktu	Szuflada

Akcesoria

Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951032 36
Zestawy pasków do opisu,10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951030 36
Zaślepki do uchwytu listwowego20-elem. Typ 10	951025 10