

Garant GRIDLINE

**Szuflada, 75 kg, 20×24G, szuflady o wysokości frontu: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931043 100
GTIN	4062406064280
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 75 kg.

**Pasuje do:**

Obudowy szaf narzędziowych 24×28G nr 931035.

**w dostawie::**

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

o wysokości frontu	100 mm
masa	13 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
wysokość użytkowa	75 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
Szerokość użytkowa w G	20

Głębokość użytkowa w G	24
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
głębokość użytkowa	600 mm
szerokość użytkowa	500 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×24G
Rodzaj produktu	Szuflada

## Akcesoria

Zaślepki do uchwyty listwowego 20-elem. Typ 10	951025 10
Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951032 20
Zestawy pasków do opisu, 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951030 20