

bimos

Taboret obrotowy, drewniany, ze ślizgami**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965390
GTIN	4016849295527
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z bukowego multipleksu, lakierowane w kolorze naturalnym.

Ø podstawy 640 mm.

Ø siedziska 400 mm.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 430 - 600 mm

Ø siedziska: 400 mm

Opis techniczny

Ø podstawy	640 mm
masa	6,5 kg
wykonanie podstawy	5-ramienna podstawa

materiał podstawy	tworzywo sztuczne
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	amortyzator gazowy
Ø siedziska	400 mm
materiał siedzenia	bukowy multipleks
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	ślizg
Sposób regulacji wysokości	pierścień
Seria	Base-Tec
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	430 - 600 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Ślizgi (1 zestaw = 5 szt.)	963188
----------------------------	--------