

**HOLEX®****Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 17-elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 630167 6      |
| GTIN             | 4062406064532 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis****Wykonanie:****Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.**Zastosowanie:**

Für Schrauben / Muttern gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

Nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. podobna do nr 633029

Przetyczka: 1 szt. podobna do nr 632829

Przedłużki: 1 szt. nr 632420, rozm. 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633520

Grzechotka: 1 szt. nr 632300

Przechowywanie w: skrzynce z blachy stalowej

długość: 234 mm

szerokość: 104 mm

wysokość: 41 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13 mm

**Opis techniczny**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-13 mm                        |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne         | 1/4 cal                        |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego          | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| Opakowanie                                     | Skrzynka z blachy stalowej     |
| długość  | 234 mm                         |
| szerokość                                      | 104 mm                         |
| wysokość                                       | 41 mm                          |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm   | 631020 8   |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm  | 631020 11  |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm   | 631020 4   |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm   | 631020 7   |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm   | 631020 5   |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm  | 631020 13  |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm   | 631020 6   |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm  | 631020 10  |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm  | 631020 12  |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm   | 631020 9   |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala    | 632300     |
| Przegub Cardana, 1/4 cala Typ                      | 633520     |
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm      | 632420 150 |