

**Garant****Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:  
32/3mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Klasa artykułu	210

## Opis

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7** z **grotem** nr **674252 wielk. 20IP**.

## Opis techniczny

Ø ostrzy $D_c$	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.. 1204..
Ø otworu uchwytu	16 mm
długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	44 mm
Liczba ostrzy Z	3
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219800
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP