

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	12 mm
długość główki L ₁	16 mm
wysokość mocowania L ₂	24 mm
Przesunięcie osi L ₃	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
kod ISO uchwytu	E25S SCLCR/L12
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	30 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D _s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Aksesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500