

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/11**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930715 1500/11
GTIN	4062406065706
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 24G, z szufladami 36 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 1500 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 1400 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa	1400 mm
masa	246 kg
wysokość	1500 mm
Liczba szuflad	11
głębokość	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

958060 40

Cokół o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 50/1

950400 50/1

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G,
Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40

958066 40

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1

950420 125/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950420 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950420 100/1

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950400 75/1

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G,
Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40

958065 40

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24

951980 40X24

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24

951985 40X24

Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G
40X24

951970 40X24

Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X24

951975 40X24

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

930745 100

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

930745 125

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

930745 75

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

930745 300

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

930745 200

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

930745 150

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

930745 250

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21

914227 HU21

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20

951910 36X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar
w G 36X20

951885 36X20

Mata do szuflad Wymiar w G 36X20

951830 36X20

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 200 kg

950180 200