

bimos

Taboret obrotowy, pianka poliuretanowa, z rolkami**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 965396 |
| GTIN | 4016849295626 |
| Klasa artykułu | 96B |

Opis**Wykonanie:**

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z odpornej pianki poliuretanowej.

Ø podstawy 640 mm.

Ø siedziska 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| kolor tapicerki | czarny |
| Ø podstawy | 640 mm |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | amortyzator gazowy |
| wykonanie rolek | miękkie rolki, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek |
| Ø siedziska | 350 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| wykonanie podstawy | 5-ramienna podstawa |
| materiał siedzenia | pianka poliuretanowa |
| norma | DIN 68877 |
| wykonanie podstawy | zestaw rolek |
| materiał podstawy | tworzywo sztuczne |
| nośność | 120 kg |
| Sposób regulacji wysokości | pierścień |
| Seria | Base-Tec |
| wersja | z kółkami |
| nośność krzesła | 120 kg |
| regulacja wysokości | 430 - 600 mm |
| Rodzaj produktu | Taboret |

Akcesoria

| | |
|-------------------------|--------|
| Koła(1 zestaw = 5 szt.) | 963187 |
|-------------------------|--------|