

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 56×24G, wys. w mm /
liczba szuflad: 1250/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931505 1250/10
GTIN	4062406066222
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 60×28G, z szufladami 56×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 50 mm lub 2G (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie. Można stosować jedynie wtykane ścianki działowe GridLine o szerokościach 2G, 4G, 6G, 8G, 10G lub 12 G.

Opis techniczny

głębokość	700 mm
Liczba szuflad	10
szerokość użytkowa szuflad	1400 mm

głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa szuflad	1150 mm
liczba drzwi	0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	56×24
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość	1250 mm
wysokość użytkowa	1150 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	56
masa	326 kg
szerokość	1500 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szufladopótek	0
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	56x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931555 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931555 300
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931555 75
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931555 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931555 200
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931555 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931555 250
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1250 mm	931535 1250