

 GRIDLINE

Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 56 × 24 G, wysokość: 1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931535 1000
GTIN	4062406066239
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 60 × 28 G, pasująca do szuflad 56 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 931555; 931556.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafki.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: wkładka modułowa

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 900 mm

Opis techniczny

wysokość	1000 mm
szerokość	1500 mm
szerokość w G	60
wysokość użytkowa	900 mm
masa	67 kg
głębokość	700 mm
głębokość w G	28
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	56 × 24 G

Akcesoria

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931555 300
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931555 200
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931555 75
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931555 125
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931555 100

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931555 250

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931555 150