

Garant**Oprawki do głowic frezarskich stożkowe, SK 50 A = 300, ø trzpienia d1: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301144 22
GTIN	4045197702753
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	300 mm
ø trzpienia d ₁	22 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm
Ø zewn. D	80 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	255 mm

masa	7,3 kg
Ø mocowania D ₁	22 mm
adapter	SK 50 A = 300
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	amortyzowane
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
	308790 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm

309840 22

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50