

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0408/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 0408/04 mm kod ISO uchwytu: E0408F SDUCR/L04

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 5,6 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,6 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 04T0..
długość całkowita L	80 mm
Przesunięcie osi L_3	3 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
\varnothing chwytu	8 mm
wielk. płytki	4 mm
kod ISO uchwytu	E0408F SDUCR/L04
śruby mocujące	269028 26
szerokość szyjki	4 mm
długość główki L_1	26 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Miejsce połączenia / podziału	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5