

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 0408/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 0408/04 mm kod ISO uchwytu: E0408F SDUCR/L04

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 5,6 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 3 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	4 mm
$\varnothing$ chwytu	8 mm
śruby mocujące	269028 26
szerokość szyjki	4 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,6 mm
długość główki $L_1$	26 mm
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
kod ISO uchwytu	E0408F SDUCR/L04
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 04T0..
długość całkowita L	80 mm

Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5