

Garant**Wytaczaki HM, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 0408/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 0408/04 mm kod ISO uchwytu: E0408F SDQCR/L04

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 5,6 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,6 mm
śruby mocujące	269028 26
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
długość całkowita L	80 mm
długość główki L_1	26 mm
szerokość szyjki	4 mm
\varnothing chwytu	8 mm
kod ISO uchwytu	E0408F SDQCR/L04
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
wielk. płytki	4 mm
Przesunięcie osi L_3	3 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500