

**Garant****Wytaczaki z VHM, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 0408/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z VHM 0408/04 mm kod ISO uchwytu: E0408F SDQCR/L04

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 5,6 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 3 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	E0408F SDQCR/L04
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
śruby mocujące	269028 26
szerokość szyjki	4 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
długość główki $L_1$	26 mm
wielk. płytki	4 mm
$\varnothing$ chwytu	8 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,6 mm

rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500